



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

O Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. O Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 é a solução ideal para clientes com elevados requisitos de fluxo luminoso e que querem maximizar o valor ao longo da vida útil. A poupança de energia total e a vida útil mais longa resultam num retorno do investimento atraente e benefícios em termos do Custo Total de Propriedade (TCO).

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5 [G5]
Vida útil nominal (Nom.)	50000 h
Ciclo de comutação	50000X
B50L70	50000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]
Fluxo luminoso (Nom.)	2500 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	2500 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	83
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	350 mA

Corrente de lâmpada (Mín.)	150 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,9
Tensão (Nom.)	90-130 V

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C

Controles e regulação	
Regulável	false

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento do produto 1200 mm

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) A++

Produto energeticamente eficiente Sim

Marcas de aprovação Marca CE Conformidade com RoHS
Certificação KEMA Keur

Consumo de energia kWh/1000 h 20 kWh

Dados do produto

Código do produto completo 871869674331700

Nome de produto da encomenda MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W
840 T5

EAN/UPC – Produto 8718696743317

Código de encomenda 74331700


Numerador – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 10

N.º material (12NC) 929001391102

Peso líquido (Peça) 0,159 kg


Desenho dimensional




TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 400

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Dados fotométricos



LEDtube 13W G13 2100lm



LEDtube 1200mm 16-5W G5 840 2500lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Dados fotométricos



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

Vida útil




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Vida útil



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

