



MASTER LEDtube InstantFit HF



MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.

Mises en garde et sécurité

- Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Efficacité lumineuse (nominale)	131,00 lm/W
Durée de vie nominale	60 000 h	Cohérence des couleurs	<6
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Indice de rendu de couleur (IRC)	83
Type de lampe	LED	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Référence de mesure de flux	Sphere	Fréquence linéaire	20000-80000 Hz
Marquage CE	Oui	Fréquence d'entrée	20000-80000 Hz
Conforme à RoHS	Oui	Consommation électrique	8 W
Données techniques de l'éclairage		Courant lampe (max.)	500 mA
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Courant lampe (min.)	150 mA
Angle du faisceau (nom.)	160 degré(s)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux	1.050 lm	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Facteur de puissance (fraction)	0,9
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K		

MASTER LEDtube InstantFit HF

Tension (nom.)	20-50 V
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	60 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Plastique
Longueur du produit	600 mm
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS TUV Marquage CE Certificat KEMA Keur



Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1597257
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
Nom de produit complet	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
Code EOC	871869674355300
Code de commande	74355300
Code 12NC	929001393202
Code de commande local	74355300
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696743553
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696743560

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Données photométriques




General Uniform Lighting - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8


MASTER LEDtube InstantFit HF

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8


Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

