

PHILIPS

MasterClass InstantFit (UL type-A) T8

13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1

Les lampes MasterClass InstantFit T8 sont faciles à installer et se remplacent facilement lampe par lampe. Elles tiennent leurs promesses, avec au moins 40 % d'économies d'énergie, une performance sans clignotement et une durée de vie à la hauteur de vos espérances. D'autres lampes prétendent être compatibles, mais seule la MasterClass InstantFit (UL Type A) a été éprouvée pour fonctionner avec plus de 200 ballasts et pilotes, offrant un flux lumineux homogène, des économies d'énergie avérées et une longue durée de vie moyenne. Les utilisateurs finaux seront comblés par ces lampes confortables et de haute qualité, sans clignotement visible et à l'optique optimisée. Les responsables de la gestion de l'énergie apprécieront également ces lampes, car ils pourront profiter des économies d'énergie. Pour encore plus d'économies d'énergie, les lampes MasterClass InstantFit peuvent être jumelées avec les pilotes Advance TLED pour créer un système de type C. Avec une durée de vie de 70 000 heures, une garantie limitée de 7 ans et une lentille en polycarbonate incassable, les lampes TLED MasterClass InstantFit de Philips offrent des avantages pour tous.

Données du produit

Renseignements généraux			
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		
Durée de vie nominale	70 000 h		
Cycle de commutation	50 000		
Lighting Technology	LED		
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui		


Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	180 °
Flux lumineux	2 100 lm
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	161 lm/W

MasterClass InstantFit (UL type-A) T8

Constance de la couleur	<6		
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80		
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %		
Fonctionnement et électricité			
Line Frequency	20K to 120K Hz		
Fréquence d'entrée	20 K à 120 K Hz		
Consommation	13 W		
Courant de la lampe (max.)	300 mA		
Courant de la lampe (min.)	50 mA		
Équivalent de puissance	32 W		
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s		
Temps de réchauffement à 60 % du rendement	0.5 s		
lumineux			
Facteur de puissance (fraction)	0.9		
Tension (nom.)	120-277,347 V		
Type UL	Type A UL		
Température			
Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C		
T boîtier maximum (nom.)	40 °C		
Commandes et gradation			
Intensité variable	Uniquement avec certains gradateurs		
Mécanique et boîtier			
Fini des ampoules	Givré		

Matériau de l'ampoule	Plastique
Longueur du produit	1 200 mm
Forme de l'ampoule	Т8
Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Oui
Marques d'homologation	Conformité aux directives RoHS
	Certificat UL Conformité DLC
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	DLC Standard
Conditions d'utilisation	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés?	Yes
Données de produit	
Nom du produit de la commande	13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1
Nom complet du produit	13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1
Code de commande	473942
Numéro de matériau (12 CN)	929001397834
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677473945
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677473940

Schéma dimensionnel





Product	D1	D2	A1	A2	A3
13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM	25,7 mm	26,3 mm	1 198,1 mm	1 205,2 mm	1 212,3 mm
10/1					

2

MasterClass InstantFit (UL type-A) T8


Données photométriques






Spectral Power Distribution Colour - 13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1


General uniform lighting - 13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1



Light Distribution Diagram - 13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1

Durée de vie






Life Expectancy Diagram - 13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1


Life Expectancy Diagram - 13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1

3

MasterClass InstantFit (UL type-A) T8


Durée de vie





Life Expectancy Diagram - 13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1

Lumen Maintenance Diagram - 13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1



Lumen Maintenance Diagram - 13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.