



T8 MasterConnect

8T8/24-840/IF12/MAScon IA 10/1

Voici les lampes DEL MasterConnect, des lampes DEL intelligentes pouvant être mises à niveau qui vous offrent un moyen facile et transparent de passer à un éclairage connecté. Simplement configurées à l'aide d'une application intuitive, les lampes DEL MasterConnect peuvent être programmées pour maximiser les économies d'énergie, tout en offrant un éclairage sans fil et automatisé pour votre confort et votre commodité. De plus, elles sont entièrement évolutives. Si vous voulez bénéficier de plus d'avantages comme la commande à distance ou un tableau de bord de gestion, vous pouvez simplement garder les lampes actuellement installées et ajouter une passerelle pour profiter de tous les avantages d'un système basé sur le nuage. Il n'existe aucun meilleur moyen de faire passer les solutions d'éclairage à un autre niveau.

Données du produit


Renseignements généraux		Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
Durée de vie nominale	50 000 h		
Cycle de commutation	50 000		
Lighting Technology	LED		
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui		
Données techniques sur l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code de couleur	840 [CCT of 4000K]	Line Frequency	40000-85000 Hz
Angle du faisceau (nom.)	160 °	Fréquence d'entrée	40000-85000 Hz
Flux lumineux	1 200 lm	Consommation	8 W
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)	Courant de la lampe (max.)	280 mA
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Courant de la lampe (min.)	70 mA
Efficacité lumineuse (nominale)	150,00 lm/W	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Constance de la couleur	<6	Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Facteur de puissance (fraction)	0.9
		Tension (nom.)	200-380 V
		Température	
		Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C

T8 MasterConnect

T boîtier maximum (nom.)	35 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	Gradation sans fil
Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	600 mm
Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Oui
Marques d'homologation	Certificat UL Conformité aux directives RoHS Conformité DLC
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh


Certifications énergétiques	DLC Standard
Données de produit	
Nom du produit de la commande	8T8/24-840/IF12/MAScon IA 10/1
Nom complet du produit	8T8/24-840/IF12/MAScon IA 10/1
Code de commande	537274
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001398664
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677537272
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677537277

Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
8T8/24-840/IF12/MAScon IA 10/1	25,6 mm	27,8 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 8T8/24-840/IF12/MAScon IA 10/1




Light Distribution Diagram - 8T8/24-840/IF12/MAScon IA 10/1

Données photométriques




General uniform lighting - 8T8/24-840/IF12/MAScon IA 10/1


Durée de vie




Life Expectancy Diagram - 8T8/24-840/IF12/MAScon IA 10/1



Life Expectancy Diagram - 8T8/24-840/IF12/MAScon IA 10/1




Life Expectancy Diagram - 8T8/24-840/IF12/MAScon IA 10/1



Lumen Maintenance Diagram - 8T8/24-840/IF12/MAScon IA 10/1

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - 8T8/24-840/IF12/MAScon IA 10/1

