



LED TrueForce industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

TForce Core HB 200-160W E40 840 WB LA

Las lámparas Philips TrueForce LED para industrias y comercios te ofrecen una solución de recuperación rápida y fácil para reemplazar las lámparas HID en aplicaciones de gran altura. La solución te brinda los beneficios LED de bajo consumo y vida útil prolongada, y solo con una inversión inicial baja. Con un diseño y compatibilidad de lámpara únicos, podés renovar en forma directa las lámparas HID con lámparas LED TrueForce sin cambiar los sistemas o el dispositivo de control. Las múltiples opciones de ángulos de haz y el índice alto de reproducción de color mejoran la distribución de la iluminación al tiempo que crean un ambiente agradable, seguro y de gran productividad.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	
Base de casquillo	E40 [E40]		70 %
Vida útil nominal (nom.)	25000 h	Mecánicos y de carcasa	
Ciclo de conmutación	50000X	Frecuencia de entrada	50-60 Hz
Tipo técnico	160-400W	Power (Rated) (Nom)	160 W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Corriente de lámpara (máx.)	1900 mA
Ángulo de haz (nom.)	130 °	Corriente de lámpara (mín.)	670 mA
Flujo lumínico (nom.)	20000 lm	Equivalente de potencia	400 W
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	20000 lm	Hora de inicio (nom.)	0.7 s
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.7 s
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	125.00 lm/W	Factor de potencia (nom.)	0.9
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80		900 mA

LED TrueForce industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)


Voltaje (nom.)	110-277 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	100 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871869677533200
Nombre de producto del pedido	TForce Core HB 200-160W E40 840 WB LA

EAN/UPC - Producto	8718696775332
Código de pedido	929001812912
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	2
N.º de material (12NC)	929001812912
Peso neto (pieza)	1.300 kg

Advertencias y seguridad

- La versión EM requiere un balasto EM para funcionar. Consultá la guía de instalación o consultá a un representante de Philips Lighting.



Plano de dimensiones



Bulb T50 215-480W 24000lm 4000K E40 ND

Product	D	C
TForce Core HB 200-160W E40 840 WB LA	211 mm	252 mm


Datos fotométricos



400W E40 T50 130D 865 6500K


LED TrueForce industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Datos fotométricos




400W E40 T50

Vida útil



250W E40 Others FR



250W E40 Others FR

