



MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8

Das einfach zu installierende System bietet perfekt abgestimmtes Licht als individuelle Beleuchtungslösung für viele Bereiche eines Unternehmens. Das Gebäude kann automatisiert und personalisiert werden, damit jeder Bereich auf die Bedürfnisse abgestimmt wird. Mithilfe der Flexibilität kann nicht nur die Lichtqualität, sondern auch die Energieersparnis gesteigert werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Betrieb und Elektrik	
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)		
Schaltzyklus	200.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Vernetzbarkeit	Interact Ready	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Energieverbrauch	25,5 W
EU RoHS-konform	Ja	Lampenstrom (max.)	117 mA
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (min.)	108 mA
		Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 Grad	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Lichtstrom	3.700 lm	Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Temperatur	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	145,10 lm/W	Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C
Farbwiedergabeindex (CRI)	83		


MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8

Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8

MasterConnect LEDtube KVG/VVG T8

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8

