

InstantFit (UL type-A) T5

8T5HE/22-850/IF10/G/DIM 10/1

Les lampes InstantFit TLED sont faciles à installer et se remplacent facilement lampe par lampe. Elles tiennent leurs promesses, avec au moins 40 % d'économies d'énergie, une performance sans clignotement et une durée de vie à la hauteur de vos espérances. D'autres lampes prétendent être compatibles, mais seule la lampe InstantFit (UL Type A) a été éprouvée pour fonctionner avec plus de 200 ballasts et pilotes, offrant un flux lumineux homogène, des économies d'énergie avérées et une longue durée de vie moyenne. Les utilisateurs finaux seront comblés par ces lampes InstantFit confortables et de haute qualité, sans clignotement visible et à l'optique optimisée. Les responsables de la gestion de l'énergie apprécieront également les lampes InstantFit, car ils pourront profiter d'économies d'énergie. Pour encore plus d'économies d'énergie, les lampes InstantFit peuvent être jumelées avec les pilotes Advance TLED pour créer un système de type C.

Données du produit

Renseignements généraux		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot-Base	G5	Constance de la couleur	<5
Durée de vie nominale	50 000 h	Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Cycle de commutation	50 000	Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Lighting Technology	LED	Fonctionnement et électricité	
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Line Frequency	40000-110000 Hz
Données techniques sur l'éclairage		Fréquence d'entrée	40000-110000 Hz
Code de couleur	850 [CCT of 5000K]	Consommation	8 W
Angle du faisceau (nom.)	200 °	Courant de la lampe (max.)	400 mA
Flux lumineux	1 050 lm	Courant de la lampe (min.)	60 mA
Désignation de couleur	Lumière du jour	Équivalent de puissance	14 W
Température de couleur proximale (nom.)	5000 K	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s

InstantFit (UL type-A) T5

Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	40-60 V
Type UL	Type A UL

Température

Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
T boîtier maximum (nom.)	70 °C

Commandes et gradation

Intensité variable	Oui
--------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finis des ampoules	Givré
Matériau de l'ampoule	Verre
Longueur du produit	600 mm
Forme de l'ampoule	T5 [16 mm (T5)]

Approbation et utilisation

Produit écoénergétique	Oui
------------------------	-----

Marques d'homologation	Certificat UL Conformité aux directives RoHS
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh


Conditions d'utilisation

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés?	Yes
--	-----

Données de produit



Nom du produit de la commande	8T5HE/22-850/IF10/G/DIM 10/1
Nom complet du produit	8T5HE/22-850/IF10/G/DIM 10/1
Code de commande	476440
Numéro de matériau (12 CN)	929001823404
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677476441
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677476446

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
8T5HE/22-850/IF10/G/DIM 10/1	15,3 mm	18,4 mm	547,8 mm	554,9 mm	562 mm

Données photométriques




General uniform lighting - 8T5HE/22-850/IF10/G/DIM 10/1

Light Distribution Diagram - 8T5HE/22-850/IF10/G/DIM 10/1


InstantFit (UL type-A) T5

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 8T5HE/22-850/IF10/G/DIM 10/1


Durée de vie




Life Expectancy Diagram - 8T5HE/22-850/IF10/G/DIM 10/1



Life Expectancy Diagram - 8T5HE/22-850/IF10/G/DIM 10/1




Life Expectancy Diagram - 8T5HE/22-850/IF10/G/DIM 10/1



Lumen Maintenance Diagram - 8T5HE/22-850/IF10/G/DIM 10/1

InstantFit (UL type-A) T5

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - 8T5HE/22-850/IF10/G/DIM 10/1

