

T8

14T8PRO/48-830/BB17/G 10/1 FB

Les versions InstantFit (type A/type C) ou MainsFit (contournement de ballast/type B) sont offertes pour nos TLED. Les lampes InstantFit fonctionnent avec un large éventail de ballasts et de pilotes à DEL. Seule l'option InstantFit procure plus de 15 000 combinaisons de lampe et de ballast offrant un éclairage uniforme, des économies d'énergie et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit ont une conception à double embout qui simplifie l'installation et ils sont dotés d'un circuit de sécurité exclusif qui minimise le risque d'électrocution. La taille des lampes varie de 2 pi à 8 pi et les lampes en forme de U offrent une variété de rendements en lumen.

Données du produit

Renseignements généraux			
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Courant de la lampe (max.)	130 mA
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Courant de la lampe (min.)	47 mA
Durée de vie (nom.)	50000 h	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Cycle de commutation	50 000 x	Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)		0.9	
Tension (nom.)		120-277 V	
Données techniques sur l'éclairage		Température	
Code de couleur	830 [TCP de 3 000 K]	Température ambiante (max.)	45 °C
Angle du faisceau (nom.)	240 °	Température ambiante (min.)	-20 °C
Flux lumineux (nom.)	1700 lm	Température de stockage (max.)	65 °C
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K	Température de stockage (min.)	-40 °C
Constance de la couleur	<6	T boîtier maximum (nom.)	70 °C
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Commandes et gradation	
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %	Intensité réglable	No
Fonctionnement et électricité			
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	14 W		

T8

Mécanique et boîtier

Longueur du produit	1200 mm
---------------------	---------

Approbation et utilisation

Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	UL certificate RoHS compliance
Certifications énergétiques	DLC Standard

Données de produit

Nom du produit de la commande	14T8PRO/48-830/BB17/G 10/1 FB
-------------------------------	-------------------------------

EAN/CUP – Produit	046677477318
Code de commande	477315
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	929001845404
Poids net (pièce)	0,210 kg



Schéma dimensionnel

A3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
14T8PRO/48-830/BB17/G 10/1 FB	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

TLED IF CorePro 4ft 1700lm 3000K


Données photométriques



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm


LEDtube 14W G13 830 ND BB17

Données photométriques




LEDtube 14W G13 830 ND BB17


Durée de vie




LEDtube 14W G13 830-850 ND BB17-18



LEDtube 14W G13 830-850 ND BB17-18




LEDtube 14W G13 830-850 ND BB17-18



LEDtube 14W G13 830-850 ND BB17-18

T8

Durée de vie



LEDtube 14W G13 830-850 ND BB17-18

