



CorePro LED tube Universal T8



CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8

Den nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gir enkelhet til belsningsprosjektet ditt. Du trenger ikke lenger å ta hensyn til driverteknologien. Takket være en unik design passer Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i lysarmaturer som opererer enten på elektromagnetiske forkoblinger eller HF elektroniske forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Veldig enkel å betjene og ikke nødvendig å ha dobbelt lager av produkter! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkelt å installere, og er det ideelle alternativet til standard lysrør for å spare energi og redusere investeringen.

Produktdata

Generell informasjon			
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell levetid	50 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Brytersyklus	50 000	Flimmerverdi (PstLM)	1
Lighting Technology	LED	Stroboskopisk effekt	0,9
Referanse for fluksmåling	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
CE-merke	Ja	Drift og elektronikk	
I samsvar med EU RoHS	Ja	Line Frequency	50 to 60 Hz
Teknisk belysning		Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Effektforbruk	23 W
Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)	lyskildestrøm (nom.)	130 mA
Lysytelse	2 700 lm	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K	Effektfaktor (brøk)	0,9
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	117 lm/W	Spennning (nom.)	220-240 V
Fargesamsvar	<6	LED alternative to fluorescent lamp power	58 W

CorePro LED tube Universal T8

Startstrøm ved nettstrøm	9.6
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	80
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	80
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp. sokkel	16
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	128
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	128
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp. sokkel	25

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C


Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1 500 mm
Lyspæreform	T8

Målskisse



Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	E
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh
EPREL-registreringsnummer	1315791


Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
Full EOC	871869680174100
Lokal kodebeskrivelse	3855244
Bestillingskode	929001869602
Materialenr. (12NC)	929001869602
Lokal bestillingskode	3855244
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696801741
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696801758


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm

CorePro LED tube Universal T8


Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8




Light Distribution Diagram

Levetid





Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8

CorePro LED tube Universal T8

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8

