



CorePro LEDtube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8

Den nya Philips CorePro LEDtube Universal T8 förenklar ditt belysningsprojekt. Du behöver inte längre försöka hänga med i teknologins framsteg. Tack vare den unika designen passar Philips CorePro LEDtube Universal T8 perfekt i alla armaturer som har elektromagnetiska driftdon, elektroniskt HF-driftdon eller nätspänningsanslutning. Den är enkel att hantera och du behöver inte ha dubletter på lager. Philips CorePro LEDtube Universal T8 är säker, pålitlig och smidig att installera, en prisvärd investering och det perfekta alternativet till konventionella lysrör för att spara energi och minska investeringskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	30000 h
Driftcykel	50000X
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde (nom)	2700 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	117,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	23 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,97
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	65 °C

CorePro LEDtube Universal T8

Styrenheter och dimring

Dimbara	Nej
---------	-----

Mekanik och armaturhus

Material i lampan	Glass
Produktlängd	1500 mm


Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	23 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871869680174100
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
EAN/UPC – Produkt	8718696801741
Beställningsnummer	80174100
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001869602
Nettovikt (stycke)	0,270 kg


Måttskiss




TLED 1500mm UNV24W-54W 3100lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

Fotometriska data



23W G13 840 4000K



18W G13


CorePro LEDtube Universal T8

Fotometriska data




18W G13 830 3000K

Livslängd



18W G13

18W G13



18W G13

18W G13

CorePro LEDtube Universal T8

Livslängd



18W G13

