



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Application principale	Industrie
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	200000X
B50L70	30000 h

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	865 [CCT de 6500 K]
Flux lumineux (nom.)	2700 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2700 lm
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	24 W

Courant lampe (nom.)	120 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	55 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions	
Matériaux des ampoules	Glass

CorePro LEDtube EM/Mains


Longueur du produit	1500 mm
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869680615900

Désignation Produit	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8
Code barre produit (EAN)	8718696806159
Code de commande	80615900
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001875002
Poids net (pièce)	0,270 kg

Mises en garde et sécurité

-


Schéma dimensionnel




TLED 1500mm 24W-58W 2700lm 240D 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Données photométriques




24W G13 865 6500K



24W G13 865 6500K


CorePro LEDtube EM/Mains

Données photométriques




18W G13


Durée de vie




18W G13



18W G13




18W G13



24W G13

CorePro LEDtube EM/Mains

Durée de vie



18W G13

