



MASTER LEDspot LV

MASTER LED 7-50W 940 MR16 36D Dim

Al ofrecer un haz de acentuación intenso, MASTER LEDspot LV es una solución de renovación ideal para la iluminación focalizada. MASTER LEDspot LV está diseñada para el reemplazo de focos halógenos o incandescentes. Representa los colores naturales, permite una ambientación acogedora y cómoda para áreas residenciales, hostelería y resalta la belleza de la mercadería en venta. La nueva carcasa pequeña ofrece el ajuste perfecto con la mayoría de las luminarias en el mercado con un soporte MR16 GU 5.3. No solo utiliza la solución patentada de Philips para garantizar la mayor compatibilidad posible con los transformadores electrónicos halógenos de 12 V estándar, también ofrece una gran intensidad del haz de luz que equivale a los focos halógenos MR16. La función de regulación permite crear la atmósfera deseada y funciona con una amplia variedad de reguladores. Su SDCM alto garantiza una consistencia más estricta de color que se mantiene durante la vida útil del producto. MASTER LEDspot LV ofrece enormes ahorros de energía y minimiza el costo de mantenimiento sin sacrificar la calidad y la vida útil de la luz; asimismo, permite que los propietarios residenciales y comerciales recuperen la inversión en un corto período de tiempo.

Datos del producto


Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	GU5.3 [GU5.3]	Intensidad lumínica (nominal)	1.500 cd
Vida útil nominal	40.000 hora(s)	Designación de color	Blanco frío (CW)
Ciclo del interruptor	50.000	Temperatura de color correlacionada	4000 K
Lighting Technology	LED	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75,00 lm/W
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Consistencia de color	< 4
Información técnica sobre la luz		Índice de producción de color (IRC)	90
Código de color	940 [CCT of 4000K]	LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Ángulo de haz (nominal)	36 °		
Flujo luminoso	530 lm		
		Frecuencia de línea	- Hz
		Frecuencia de entrada	- Hz

MASTER LEDspot LV

Consumo de energía	7 W
Corriente de la lámpara (nominal)	830 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	12 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	MR16 [2"/50 mm]


Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	8 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MASTER LED 7-50W 940 MR16 36D
	Dim
Nombre del producto completo	MASTER LED 7-50W 940 MR16 36D
	Dim
Full EOC	871869681243300
Código del pedido	929001880308
N.º de material (12NC)	929001880308
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696812433
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718696812440

Plano de dimensiones




Product	D	C
MASTER LED 7-50W 940 MR16 36D Dim	50,5 mm	46,5 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER LED 7-50W 940 MR16 36D Dim



Light Distribution Diagram - MASTER LED 7-50W 940 MR16 36D Dim


Datos fotométricos




Calculation Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

Accent Lighting Spots - MASTER LED 7-50W 940 MR16 36D Dim

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - MASTER LED 7-50W 940 MR16 36D Dim



Life Expectancy Diagram - MASTER LED 7-50W 940 MR16 36D Dim

