



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D

Dzięki intensywnej wiązce, MASTER LEDspot LV doskonale nadaje się do modernizacji oświetlenia punktowego. MASTER LEDspot LV został zaprojektowany, aby zastąpić lampy halogenowe lub żarówki. Pozwala na uzyskanie bardziej naturalnych barw, które tworzą przytulną i dającą wrażenie komfortu atmosferę w domach czy hotelach, a także podkreślają walory estetyczne towarów w sklepach. Nowy, mniejszy korpus idealnie pasuje do większości opraw oświetleniowych na rynku z uchwytem MR16 GU 5.3. Nie tylko wykorzystuje opatentowane przez Philips rozwiązanie, aby zagwarantować jak najszerszą kompatybilność ze standardowymi halogenowymi transformatorami elektronicznymi 12 V, lecz również wysoką intensywność wiązki światła, która odpowiada lampom halogenowym MR16. Funkcja ściemniania pozwala uzyskać odpowiedni nastrój i współpracuje z szeroką gamą ściemniaczy. Wysoki poziom SDCM zapewnia jednorodność barw, która utrzymuje się przez cały cykl życia produktu. MASTER LEDspot LV jest bardzo energooszczędny przy minimalnych kosztach konserwacji bez wpływu na jakość światła i trwałość, co umożliwia właścicielom domów i budynków komercyjnych uzyskanie szybkiego zwrotu z inwestycji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]
Nominalny okres eksploatacji	40 000 h
Cykl Przetwarzania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	24 °
Strumień Świetlny	621 lm

Światłość (Nom)	3 100 cd
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	77,00 lm/W
Jednorodność barw	<4
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	621 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	- Hz

MASTER LEDspot LV

Częstotliwość wejściowa	- Hz
Zużycie energii	8 W
Lamp Current (Nom)	960 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Napięcie (Nom)	12 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	100 °C
--------------------------------------	--------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kształt bańki	MR16 [2 cale/50 mm]
---------------	---------------------


Certyfikaty i zastosowania

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh
EyeComfort	Tak

Dane techniczne produktu



Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D
Pełna nazwa produktu	MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D
Full EOC	871869681253200
Kod zamówienia	81253200
Materiał Nr (12NC)	929001881302
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696812532
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696812549

Rysunki techniczne



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D	50,5 mm	46,5 mm

Dane fotometryczne




Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D


MASTER LEDspot LV

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D

