



MASTER LEDspot LV

MASTER LED 8-50W+ 830 MR16 24D Dim

Với chùm sáng tạo điểm nhấn ấn tượng, đèn MASTER LEDspot LV là giải pháp nâng cấp lý tưởng trong chiếu sáng điểm. Đèn MASTER LEDspot LV được thiết kế để thay thế đèn halogen hoặc đèn sợi đốt chiếu sáng điểm. Loại đèn này có khả năng tái hiện màu sắc tự nhiên hơn, tạo bầu không khí ấm cúng và thư thái trong nhà ở, khách sạn và tôn lên vẻ đẹp của hàng hóa được bày bán. Vỏ mới nhỏ hơn giúp đèn vừa vặn hoàn hảo với đa số các bộ đèn trên thị trường nhờ dui đèn MR16 GU 5.3. Loại đèn này không những sử dụng giải pháp được cấp bằng sáng chế của Philips để đảm bảo khả năng tương thích rộng nhất với các biến thể điện tử tiêu chuẩn halogen 12V, mà còn đem lại cường độ chiếu sáng cao tương đương đèn halogen chiếu sáng điểm MR16. Chức năng điều chỉnh độ sáng giúp điều chỉnh ánh sáng để tạo không khí mong muốn và lựa chọn điều chỉnh độ sáng rất đa dạng. Chỉ số SDCM cao đảm bảo độ đồng nhất màu sắc lớn hơn được duy trì suốt vòng đời của sản phẩm. MASTER LEDspot LV tiết kiệm lượng điện năng khổng lồ, giảm chi phí bảo trì mà vẫn đảm bảo chất lượng ánh sáng và tuổi thọ của đèn, cho phép chủ nhà và chủ khách sạn thu hồi vốn đầu tư trong thời gian ngắn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Cường độ sáng (Danh định)	
Đế dui đèn	GU5.3 [GU5.3]	Ký hiệu màu sắc	Trắng (WH)
Dấu RoHS	Ký hiệu RoHS	Góc chùm sáng định mức	24 °
Tuổi thọ danh định (Danh định)	40000 h	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K
Chu kỳ bật/tắt	50000X	Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	82,00 lm/W
Loại kỹ thuật	8-50W	Độ đồng nhất màu sắc	<4
Thông số kỹ thuật ánh sáng		Chỉ số hoàn màu (Danh định)	80
Mã màu	830 [CCT 3000K]	LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Góc chùm sáng (Danh định)	24 °	Thông số vận hành và điện	
Quang thông (Danh định)	660 lm	Công suất (Định mức) (Danh định)	8 W
Quang thông (Định mức) (Danh định)	660 lm	Dòng điện bóng đèn (Danh định)	960 mA

MASTER LEDspot LV

Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0,5 s
Hệ số công suất (Danh định)	0,7
Điện áp (Danh định)	12 V

Nhiệt độ

Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	100 °C
--------------------------------	--------

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
---------------------------	----

Phê duyệt và Ứng dụng


Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có

Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	9 kWh
------------------------------------	-------

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	871869681273000
Tên sản phẩm khác	MASTER LED 8-50W+ 830 MR16 24D Dim
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696812730
Mã đơn hàng	929001881408
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001881408
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,052 kg


Bản vẽ kích thước



MR16 12V 8-50W 621lm 24D 3000K GU5.3 D


Product	D	C
MASTER LED 8-50W+ 830 MR16 24D Dim	50,5 mm	46,5 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng



Technical drawing showing light distribution data.


8-50W GU5-3 MR16 24D 830 3000K



8-50W GU5-3 MR16


MASTER LEDspot LV

Dữ liệu phân bố ánh sáng




8-50W GU5-3 MR16 24D 827 2700K

Tuổi thọ



7-50W GU5-3 MR16



7-50W GU5-3 MR16

