



Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs



CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

Les réflecteur spots LED CorePro conviennent idéalement à un éclairage d'accentuation et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec un culot GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en réduisant les coûts de maintenance.

Données du produit


Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Culot	E14 [E14]	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	150 lm
Durée de vie nominale	15'000 h	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Nombre de cycles d'allumage	50'000	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Type de lampe	LED	Fonctionnement et électricité	
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Marquage CE	Oui	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Conforme à RoHS	Oui	Consommation électrique	1.8 W
Données techniques de l'éclairage		Courant lampe (nom.)	16 mA
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Puissance équivalente	30 W
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Heure de démarrage (nom.)	0.1 s
Flux lumineux	150 lm	Temps de chauffe à 60 %	0.1 s
Intensité lumineuse (nom.)	250 cd	Facteur de puissance (fraction)	0.5
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Température	
Efficacité lumineuse (nominale)	83.00 lm/W	Température maximale du produit (nom.)	50 °C
Cohérence des couleurs	<6		
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		

Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	R39 [R 39 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397639
EyeComfort	Oui


Données du produit	
Nom du produit de la commande	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D
Nom de produit complet	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D
Code EOC	871869681171900
Code de commande	81171900
Code 12NC	929001890902
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696811719
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696811726

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	39 mm	65 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D


Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

Données photométriques




Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D



Life Expectancy Diagram - CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

