



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

Dane produktu


Informacje ogólne		Częstotliwość wejściowa		50 do 60 Hz
Podstawa-nasadka	GU10 [GU10]	Zużycie energii		7 W
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h	Lamp Current (Nom)		60 mA
Cykl Przełączania	50 000	Równoważna moc w watach		90 W
Lighting Technology	LED	Czas uruchomienia (Nom)		0,4 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła		0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (ułamek)		0,5
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Napięcie (Nom)		220-240 V
Kąt rozsyłu światła (Nom)	60 °	Temperatura		
Strumień Świetlny	670 lm	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)		85 °C
Światłość (Nom)	900 cd	Układy sterowania i ściemnianie		
Oznaczenie koloru	Biały (WH)	Z możliwością przyciemniania		Nie
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K	Mechanika i korpus		
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	95,00 lm/W	Kształt bańki		PAR16 [PAR 2 cale/50 mm]
Jednorodność barw	<6	Certyfikaty i zastosowania		
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Odpowiednie do oświetlania akcentującego		Tak
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %			
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	670 lm			
Eksploatacja i połączenie elektryczne				
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz			

CorePro LEDspot MV

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D
Pełna nazwa produktu	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D
Full EOC	871869681333100
Kod zamówienia	81333100



Materiał Nr (12NC)	929001895102
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696813331
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696813348

Rysunki techniczne




Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne



Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

CorePro LEDspot MV

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

