



Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz

Effektförbrukning	8 W
Lampström (nom)	52 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	ST64

Classic filament LEDbulbs

Användning och godkännande


Energiförbrukning kWh/1 000 tim 8 kWh

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL
Fullständigt produktnamn	CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL
Full EOC	871869681427700
Beskrivning av lokal kod	8292291
Beställningsnummer	81427700


Materialnummer (12NC)	929001895502
Lokal kod	8292291
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696814277
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718696814284

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL	64 mm	140 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL

