



T8

30T8/COR/96-830/IF39/G/FA8 10/1

Les versions InstantFit (type A/type C) ou MainsFit (contournement de ballast/type B) sont offertes pour nos TLED. Les lampes InstantFit fonctionnent avec un large éventail de ballasts et de pilotes à DEL. Seule l'option InstantFit procure plus de 15 000 combinaisons de lampe et de ballast offrant un éclairage uniforme, des économies d'énergie et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit ont une conception à double embout qui simplifie l'installation et ils sont dotés d'un circuit de sécurité exclusif qui minimise le risque d'électrocution. La taille des lampes varie de 2 pi à 8 pi et les lampes en forme de U offrent une variété de rendements en lumen.

Données du produit


Renseignements généraux	
Culot-Base	FA8 [FA8]
Durée de vie nominale	50 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux	3 950 lm
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	131,00 lm/W
Constance de la couleur	ANSI
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	35000-150000 Hz
Fréquence d'entrée	35000-150000 Hz
Consommation	30 W
Courant de la lampe (max.)	350 mA
Courant de la lampe (min.)	100 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	200-500 V
Type UL	Type A – fonctionne avec un ballast
Température	
Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
T boîtier maximum (nom.)	45 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non
Mécanique et boîtier	
Matériau de l'ampoule	Verre
Longueur du produit	2 400 mm
Forme de l'ampoule	T8
Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Oui
Marques d'homologation	Certificat UL Conformité aux directives RoHS
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh


Certifications énergétiques	DLC Standard
Données de produit	
Nom du produit de la commande	30T8/COR/96-830/IF39/G/FA8 10/1
Nom complet du produit	30T8/COR/96-830/IF39/G/FA8 10/1
Code de commande	533000
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001897104
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677533007
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677533002

Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
30T8/COR/96-830/ IF39/G/FA8 10/1	25,5 mm	28 mm	2 366,9 mm	2 375,8 mm	2 384,7 mm

Données photométriques




General uniform lighting - 30T8/COR/96-830/IF39/G/FA8 10/1




Light Distribution Diagram - 30T8/COR/96-830/IF39/G/FA8 10/1

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 30T8/COR/96-830/IF39/G/FA8 10/1


Durée de vie




Lumen Maintenance Diagram - 30T8/COR/96-830/IF39/G/FA8 10/1



Lumen Maintenance Diagram - 30T8/COR/96-830/IF39/G/FA8 10/1




Life Expectancy Diagram - 30T8/COR/96-830/IF39/G/FA8 10/1



Life Expectancy Diagram - 30T8/COR/96-830/IF39/G/FA8 10/1

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 30T8/COR/96-830/IF39/G/FA8 10/1

