



# MASTER LEDtube Mains T5

## MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

Den nya Philips Master LEDtube Mains T5 förenklar ditt belysningsprojekt. Du behöver inte längre försöka hänga med i driftdonsteknologins framsteg. Tack vare den unika designen passar Philips Master LEDtube Mains T5 med armaturer som har nätspänningsanslutning. Så enkel att hantera! Philips Master LEDtube Mains T5 är säker, pålitlig och smidig att installera och är det perfekta alternativet till konventionella lysrör för att maximera värdet under livstiden med stora energibesparingar och lägre underhållskostnader.

### Produktdata


Allmän information		Tändningstid (nom)	
Socket	G5 [ G5]		0,5 s
EU RoHS-kompatibel	Ja	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Nominell livslängd (nom)	50000 h	Effektfaktor (nom)	0.9
Driftcykel	200000X	Spänning (nom)	220-240 V
Ljusteknik		Temperatur	
Färgkod	840 [ CCT av 4 000 K]	T-ambient (max)	45 °C
Spridningsvinkel (nom)	200 °	T-ambient (min)	-20 °C
Ljusflöde (nom)	3900 lm	T-förvaring (max)	65 °C
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	T-förvaring (min)	-40 °C
Färgbeständighet	<6	T-Case max. (nom)	72,1 °C
Färgåtergivningindex (nom)	80	Styrenheter och dimring	
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Dimbara	Nej
Drift och elektricitet		Mekanik och armaturhus	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz	Material i lampan	Glass
Power (Rated) (Nom)	26 W		

# MASTER LEDtube Mains T5

Produktlängd	1200 mm
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	26 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871869681923400

Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5
EAN/UPC – Produkt	8718696819234
Beställningsnummer	81923400
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001908602
Nettovikt (stycke)	0,215 kg


## Måttskiss




TLED 1200mm 26W-54W 3900lm 200D 4000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15 mm	16,9 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

## Fotometriska data




26W G5



26W G5 830 3000K

# MASTER LEDtube Mains T5



## Fotometriska data




CeluxX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 5/7

### 26W G5 840 4000K


## Livslängd



### 26W G5



### 26W G5




### 26W G5

### 26W G5

## MASTER LEDtube Mains T5

### Livslängd



26W G5

