



MASTER LEDtube, nettspenning T5



MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

Den nye Philips Master LED-rør Mains T5 gir enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Du trenger ikke å ta hensyn til driverteknologien lenger. Takket være en unik design, monteres Philips MASTER LED-lysrør T5 i armaturer med nettstrømtilkobling. Så enkle å betjene! Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LED-lysrør Mains T5 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør, for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høye energibesparelser og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Sokkelbase	G5	Flimmerverdi (PstLM)	1
Nominell levetid	50 000 time(r)	Stroboskopisk effekt	0,4
Brytersyklus	200 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Lighting Technology	LED	Drift og elektronikk	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
CE-merke	Ja	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
I samsvar med EU RoHS	Ja	Effektforbruk	26 W
Teknisk belysning		lyskildestrøm (nom.)	125 mA
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	Starttid (nom.)	0,5 s
Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Lysytelse	3 600 lm	Effektfaktor (brøk)	0.92
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	Spennning (nom.)	220-240 V
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K	LED alternative to fluorescent lamp power	49 W
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	138 lm/W	Startstrøm ved nettstrøm	20
Fargesamsvar	<6	Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	31
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80		

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp. sokkel	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	50
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp. sokkel	-

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1 500 mm
Lyspæreform	T5

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	D
---------------------------	---

Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	26 kWh
EPREL-registreringsnummer	1476412

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
Fullstendig produktnavn	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
Full EOC	871869681929600
Lokal kodebeskrivelse	3861560
Bestillingskode	929001908802
Materialenr. (12NC)	929001908802
Lokal bestillingskode	3861560
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696819296
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696819302


Målskisse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15,5 mm	17,1 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm

MASTER LEDtube, nettspenning T5


Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

Levetid




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

MASTER LEDtube, nettspenning T5


Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

