



MASTER LEDtube EM/ Mains



MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8

Philips MASTER LEDtube har en LED-lyskilde integreret i en traditionel lysstofrørsudformning. Dens unikke design skaber et perfekt ensartet visuelt look, som ikke kan skelnes fra traditionelle lysstofrør. Disse T8 LED-rør er det rette valg for fremragende ydeevne og er designet til at modstå hverdagens forhold. Store besparelser takket være lavt energiforbrug og en usædvanlig lang levetid, hvilket sikrer, at dette rør kan håndtere enhver krævende anvendelse.

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lyskilder anvendes, afhænger af installationens design.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	G13 ROT	Lyseffekt (nominel) (nom.)	170 lm/W
Normeret levetid	75.000 t	Farveensartethed	<6
Skiftcyklus	200.000	Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lighting Technology	LED	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Flimmerværdi (PstLM)	0,5
CE-mærke	Ja	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,2
EU RoHS-godkendt	Ja	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	865 [CCT of 6500K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	160 °	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm	3.100 lm	Strømforbrug	18,2 W
Farvebetegnelse	Koldt dagslys	Lyskildens strømstyrke (maks.)	93 mA
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K	Lyskildens strømstyrke (min.)	77 mA
		Opstartstid (nom.)	0,5 s

MASTER LEDtube EM/Mains

Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W
Startstrøm ved lysnettet	8.4
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	80
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – EM-forkobling uden komp.kappe.	80
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp.kappe.	10
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	130
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – EM-forkobling uden komp.kappe.	135
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp.kappe.	16

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C


Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	1.500 mm
Lyskildeform	T8

Målskitse



Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	C
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse TUV CE-mærkning KEMA Keur-certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	19 kWh
EPREL-registreringsnummer	1206971

Produktdata


Ordreproduktnavn	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8
Det fulde produktnavn	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8
Full EOC	871869959245500
Beskrivelse af lokal kode	2057809883
Ordrekode	929001923102
Materialenr. (12NC)	929001923102
Lokal ordrekode	2057809883
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699592455
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718699592462

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8

Levetid




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8

