



CorePro LED PLS



CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

La lampe Philips CorePro LED PLS intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G23
Durée de vie nominale	30.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	120 degré(s)
Flux lumineux	520 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	104,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	5 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V
Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	11 W
Courant d'appel sur secteur	3
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	159
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast EM sans culot comp.	220
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast EM avec culot comp.	30
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	306
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast EM sans culot comp.	330

CorePro LED PLS

Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast 49
EM avec culot comp.

Température

Gamme de températures ambiantes -20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.) 83 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Matériaux des lampes Plastique
Longueur du produit 170 mm
Forme de la lampe PL-S

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique F
Produit à faible consommation Oui
Homologation TUV Marquage CE Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL 403566

Données du produit



Nom du produit de la commande CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
Nom de produit complet CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
Code EOC 871869959666800
Code de commande 8718699596668
Code 12NC 929001926302
Code de commande local 59666800
Quantité par pack 1
Code EAN – Produit/Boîte 8718699596668
Conditionnement par carton 20
Codes EAN/UPC – Boîte 8718699596675

Schéma dimensionnel



Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

General uniform lighting - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23



CorePro LED PLS

Données photométriques





Light Distribution Diagram - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23




Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

CorePro LED PLS

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

