



TrueForce Core LED för industri och butik (hög takhöjd – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB MV ND 40–35W E27 840

Philips TrueForce Core I&R LED-ljuskällor ger en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av högentensiva urladdningslampor (HID). Övergången från HID till LED ger högre energieffektivitet och hållbarhet samt omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan kan du lätt ersätta TrueForce Core LED I&R-ljuskällor och förbikoppla det befintliga driftdonet samtidigt som du förbättrar belysningskvaliteten.

Produktdata


Allmän information			
Socket	E27 [E27]	Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Nominell livslängd	20 000 h	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	114,00 lm/W
Driftcykel	50 000	Färgbeständighet	<6
Lighting Technology	LED	Färgåtergivningsindex	80
EU RoHS-kompatibel	Ja	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Spridningsvinkel (nom)	240 °	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ljusflöde	4 000 lm	Effektförbrukning	35 W
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Lampström (nom)	200 mA
		Tändningstid (nom)	0,5 s

TrueForce Core LED för industri och butik (hög takhöjd – HPI/SON/HPL)

Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	100 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	T-formad
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	35 kWh



Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840
Fullständigt produktnamn	TrueForce Core HB MV ND 40-35W E27 840
Full EOC	871869959734400
Beskrivning av lokal kod	8295234
Beställningsnummer	59734400
Materialnummer (12NC)	929001938002
Lokal kod	8295234
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699597344
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718699597351

Måttskiss



Product	D	C
TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	105 mm	190 mm

Fotometriska data




Lighting Data Page 11

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840

General uniform lighting - TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840


TrueForce Core LED för industri och butik (hög takhöjd – HPI/SON/HPL)

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840

Livslängd



Life Expectancy Diagram - TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840

