



MASTER LEDspot PAR com alto lúmen

Master LED PAR30L 28W 30D 830 100-277V

A PAR30L com alto lúmen da Philips integra uma fonte de luz LED com tecnologia de encapsulamento (COB) de ponta e um driver compacto de alta eficiência em um formato CDM PAR30L tradicional. Realça a beleza das mercadorias com iluminação mais brilhante e de alto desempenho. Também possui proteção contra superaquecimento (OTP) para garantir uma vida útil longa.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LED
Compatível com EU RoHS	Sim
Dados técnicos de luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	30 °
Fluxo luminoso	3.000 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	9.600 cd
Designação da cor	Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	107,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Consumo de energia	28 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	135 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (fração)	0.92
Tensão (Nom.)	100-277 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	80 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não


Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	PAR30L [PAR 3,75 pol./95 mm longo]

MASTER LEDspot PAR com alto lúmen

Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de destaque	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Master LED PAR30L 28W 30D 830 100-277V
Nome do produto completo	Master LED PAR30L 28W 30D 830 100-277V
Full EOC	871869959948500
Descrição do código local	Lâmpada LED Direcional MPAR30L28W30DMVQ



Código de encomenda	929001942012
Nº do material (12NC)	929001942012
Código local	929001942012
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699599485
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
EAN/UPC – caixa	8718699599492

Desenho dimensional



Product	D	C
Master LED PAR30L 28W 30D 830 100-277V	95,5 mm	129 mm

Dados fotométricos




Accent Lighting Spots - Master LED PAR30L 28W 30D 830 100-277V

**Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 28W 30D 830
100-277V**


MASTER LEDspot PAR com alto lúmen

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 28W 30D 830 100-277V

Vida útil



Life Expectancy Diagram - Master LED PAR30L 28W 30D 830 100-277V



Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 28W 30D 830 100-277V

