



T8

16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1

Les versions InstantFit (type A/type C) ou MainsFit (contournement de ballast/type B) sont offertes pour nos TLED. Les lampes InstantFit fonctionnent avec un large éventail de ballasts et de pilotes à DEL. Seule l'option InstantFit procure plus de 15 000 combinaisons de lampe et de ballast offrant un éclairage uniforme, des économies d'énergie et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit ont une conception à double embout qui simplifie l'installation et ils sont dotés d'un circuit de sécurité exclusif qui minimise le risque d'électrocution. La taille des lampes varie de 2 pi à 8 pi et les lampes en forme de U offrent une variété de rendements en lumen.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	36000 h
Cycle de commutation	50 000 x

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	840 [TCP de 4 000 K]
Flux lumineux (nom.)	1800 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4000 K
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	20 K à 120 K Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Courant de la lampe (max.)	330 mA

Courant de la lampe (min.)	110 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	120-277, 347 V

Température	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
T boîtier maximum (nom.)	35 °C

Commandes et gradation	
Intensité réglable	No

T8

Mécanique et boîtier

Longueur du produit	1200 mm
---------------------	---------

Approbation et utilisation


Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	RoHS compliance UL certificate

Données de produit

Nom du produit de la commande	16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1
-------------------------------	-----------------------------

EAN/CUP – Produit	046677542085
Code de commande	542084
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	25
Numéro de matériau (12NC)	929001960604
Poids net (pièce)	0,215 kg


Schéma dimensionnel




TLED 1200mm T8 120-277 16W 1800lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Données photométriques




General Uniform Lighting
1 x TLED 1200mm 16W 1800lm 4000K
Page 10




LEDtubes 1200mm T8 120-277 16W 1800lm 4000K

Données photométriques




LEDtubes 1200mm T8 120-277 16W 1800lm 4000K


Durée de vie




LEDtubes 1200mm T8 120-277 16W 1800lm 4000K



LEDtubes 1200mm T8 120-277 16W 1800lm 4000K




LEDtubes 1200mm T8 120-277 16W 1800lm 4000K



LEDtubes 1200mm T8 120-277 16W 1800lm 4000K

T8

Durée de vie



LEDtubes 1200mm T8 120-277 16W 1800lm 4000K

