



MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen , HighOutput (HO): bis zu 3.100 Lumen , UltraOutput (UO): bis zu 3.700 Lumen.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht dimmbar
- KVG/VVG Version ausschließlich für Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät oder 230V geeignet
- Beim Wechsel zu LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden
- Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden
- Installationshinweise, abrufbar unter www.philips.de/LEDtube, sind zu beachten
- Alle Philips MASTER LEDtubes T8 verfügen über rotierende Endkappen für die optimale Ausrichtung einstellbar auf 0°/ 22,5°/ 45°/ 67,5°/ 90°
- Ein LEDtube Ersatz-Starter ist jeweils in der Handelsverpackung der KVG/VVG Versionen enthalten
- Flimmerarm nach EU 2019/2020

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Beleuchtungstechnologie	
Sockel	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	EU RoHS-konform	LED
Nennlebensdauer	60.000 Stunde(n)		Ja
Schaltzyklus	200.000	Lichttechnische Daten	
		Farbcode	840 [CCT of 4000K]

MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 Grad
Lichtstrom	3.700 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	160,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	83
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	23 W
Lampenstrom (max.)	108 mA
Lampenstrom (min.)	99 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Abmessungsskizzen

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	1.500 mm

Genehmigung und Anwendung

Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS konform TUV CE Zeichen KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh


Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8
Gesamt-Produktcode	871869964729200
Bestellcode	64729200
Material-Nr. (12NC)	929002020902
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699647292
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699647308


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,7 mm	1.505,8 mm	1.512,9 mm

MASTER LEDtube T8 KVG/VVG


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8



Accent Lighting Spots - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8


Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8

MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8

