

# MASTER Value LEDtube T8



## MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

De professionele MASTER Value LEDtube is een krachtige LED-oplossing die ideaal is voor vervanging van T8-fluorescentieverlichting met elektromagnetische VSA of directe aansluiting op netspanning. Dit product biedt een optimale combinatie van waarde en prestaties, voor gebruik als algemene verlichting, in kantoren, in de industrie, in de detailhandel en in de horeca. Het unieke ontwerp van deze LED T8-tube biedt compatibiliteit, veiligheid en een snelle installatie, evenals energiebesparingen.

### Waarschuwingen en veiligheid

- De algehele energie-efficiëntie en lichtverdeling van elke installatie die gebruik maakt van ledbuizen worden bepaald door het ontwerp van de installatie.
- De Master Value Ledtube 600mm is niet Serie compatible (voor serie compatibiliteit gebruik de Master Range)

### Product gegevens

| Algemene informatie            |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Lampvoet                       | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Nominale levensduur            | 60.000 hr                       |
| Schakelcyclus                  | 200.000                         |
| Lamptype                       | LED                             |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere                          |
| CE-markering                   | Ja                              |
| Conform EU RoHS-richtlijn      | Ja                              |

| Gegevens lichttechniek |                    |
|------------------------|--------------------|
| Kleurcode              | 830 [CCT of 3000K] |
| Bundelhoek (nom.)      | 190 graden         |
| Lichtstroom            | 1.000 lm           |

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Kleuraanduiding                              | Wit (WH)    |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)         | 3000 K      |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)              | 125,00 lm/W |
| Kleurconsistentie                            | <6          |
| Kleurweergave-index (CRI)                    | 80          |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)    | 70 %        |
| Flikkerwaarde (PstLM)                        | 1           |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)                | 0,4         |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0         |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie                 | 50 to 60 Hz  |
| Ingangsfrequentie                 | 50 tot 60 Hz |

# MASTER Value LEDtube T8

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Energieverbruik                                                                   | 8 W       |
| Lampstroom (max.)                                                                 | 38 mA     |
| Lampstroom (min.)                                                                 | 34 mA     |
| Opstarttijd (nom.)                                                                | 0,5 s     |
| Opwarmtijd tot 60% licht                                                          | 0,5 s     |
| Arbeidsfactor                                                                     | 0,9       |
| Spanning (nom.)                                                                   | 220-240 V |
| LED alternative to fluorescent lamp power                                         | 18 W      |
| Aanloopstroom op netspanning                                                      | 8         |
| Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding                                      | 90        |
| Max. lampnr. op MCB B type 10 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) zonder comp. cond. | 180       |
| Max. lampnr. op MCB B type 10 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) met comp. cond.    | 30        |
| Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding                                      | 150       |
| Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) zonder comp. cond. | 290       |
| Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) met comp. cond.    | 49        |

## Operationele temperatuur

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuurbereik  | -20 °C t/m 45 °C |
| T-behuizing maximaal (nom.) | 55 °C            |

## Dimbaarheid en regelsystemen

|         |     |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Lampafwerking | Mat |
|---------------|-----|

|               |        |
|---------------|--------|
| Lampmateriaal | Glas   |
| Productlengte | 600 mm |
| Lampvorm      | T8     |


## Keurmerken en classificaties

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Energie-efficiëntielabel      | E                                                      |
| Energiebesparend product      | Ja                                                     |
| Keurmerken                    | Conform RoHS TÜV CE-markering<br>KEMA Keur-certificaat |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 8 kWh                                                  |
| EPREL-registratienummer       | 1095862                                                |

## Productgegevens

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | MAS LEDtube VLE 600mm HO<br>8W 830 T8 |
| Volledige productnaam            | MAS LEDtube VLE 600mm HO<br>8W 830 T8 |
| Full EOC                         | 871869964679000                       |
| Bestelcode                       | 8718699646790                         |
| Materiaalnr. (12NC)              | 929002021102                          |
| Lokale code                      | 64679000                              |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                     |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718699646790                         |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10                                    |
| EAN/UPC - Case                   | 8718699646806                         |



## Maatschets



| Product                               | D1      | D2    | A1       | A2       | A3       |
|---------------------------------------|---------|-------|----------|----------|----------|
| MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W<br>830 T8 | 25,8 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm | 602,5 mm |


# MASTER Value LEDtube T8

## Fotometrische gegevens




General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

## Levensduur





Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8


# MASTER Value LEDtube T8

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

