

Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

En tant que solution LED hautes performances, le tube LED Master Value de qualité professionnel est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 à l'aide d'un ballast EM ou pour une installation directe sur le secteur. Ce produit offre un effet lumineux uniforme pour tout l'éclairage général, ainsi qu'une efficacité énergétique immédiate, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	200000X

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4000K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux (nom.)	1050 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1050 lm
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	8 W

Courant lampe (max.)	38 mA
Courant lampe (min.)	34 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	50 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non


Matériaux et finitions	
Matériaux des ampoules	Glass

Master Value LEDtube T8

Longueur du produit	600 mm
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A++
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	RoHS compliance Déclaration CE Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869964681300

Désignation Produit	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
Code barre produit (EAN)	8718699646813
Code de commande	64681300
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929002021202
Poids net (pièce)	0,120 kg



Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

TLED 2ft 220-240V 8-18W 1050lm 4000K G13

Données photométriques




LEDtube 220-240V G13 2ft 1050lm 4000k

LEDtube 220-240V G13

Master Value LEDtube T8

Données photométriques




LEDtube 220-240V G13 4000k


Durée de vie




LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13




LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc



LEDtube 220-240V G13 2ft LumenVsTc

Master Value LEDtube T8

Durée de vie



LEDtube 220-240V G13 FailureRate

