

Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

Una soluzione LED ad alte prestazioni, il tubo LED Master Value è ideale per sostituire lampade fluorescenti T8 con reattore EM o installate a tensione di rete. Questo prodotto fornisce un effetto di luce uniforme per l'illuminazione generale e un' elevata efficienza energetica

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durata di vita nominale (Nom)	50000 h
Ciclo di commutazione on/off	20.0000 X

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT di 4000 K]
Angolo del fascio (Nom)	240 °
Flusso luminoso (Nom)	1050 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	83
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Corrente lampada (Max)	38 mA
Corrente lampada (Min)	34 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Nom)	50 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Meccanica e corpo	
Materiale della lampadina	Glass
Lunghezza prodotto	600 mm


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A++

Master Value LEDtube T8

Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Marchi di approvazione	RoHS compliance Marchio CE KEMA Keur certificate
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869964681300
Nome prodotto ordine	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

EAN/UPC - Prodotto	8718699646813
Codice d'ordine	64681300
Codice Locale	MLTVAL18840G
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929002021202
Peso netto (Pezzo)	0,120 kg



Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

TLED 2ft 220-240V 8-18W 1050lm 4000K G13

Fotometrie




LEDtube 220-240V G13 2ft 1050lm 4000k

LEDtube 220-240V G13


Master Value LEDtube T8

Fotometrie




LEDtube 220-240V G13 4000k


Durata




LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13




LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc



LEDtube 220-240V G13 2ft LumenVsTc

Master Value LEDtube T8

Durata



LEDtube 220-240V G13 FailureRate

