

# Master Value LEDtube T8

## MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

De professionele MASTER Value LEDtube is een hoogwaardige LED-oplossing die ideaal is voor vervanging van T8-fluorescentieverlichting met elektromagnetische VSA's of directe aansluiting op netspanning. Dit product biedt een uniform lichteffect voor gebruik in elke algemene verlichtingstoepassing. Bovendien is deze oplossing onmiddellijk energiezuinig, en daarmee ook milieuvriendelijk.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	50000 h
Schakelcyclus	200.000X

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	865 [ CCT of 6500K]
Bundelhoek (nom.)	240 °
Lichtstroom (nom.)	1050 lm
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampstroom (max.)	38 mA
Lampstroom (min.)	34 mA

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonmateriaal	Glas
Productlengte	600 mm

# Master Value LEDtube T8

## Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	RoHS compliance CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1000 uur	8 kWh

## Productgegevens

Volledige productcode	871869964683700
Productnaam voor bestelling	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

EAN/UPC - Product	8718699646837
Bestelcode	64683700
Local Code	64683700
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929002021302
Netto gewicht (per stuk)	0,120 kg


## Maatschets




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

TLED 2ft 220-240V 8-18W 1050lm 6500K G13

## Fotometrische gegevens




LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13 6500k

# Master Value LEDtube T8



## Fotometrische gegevens




© Philips Lighting B.V. Page 11

LEDtube 220-240V G13 2ft 1050lm 6500k


## Levensduur



LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

LEDtube 220-240V G13 2ft LumenVsTc

# Master Value LEDtube T8

## Levensduur



LEDtube 220-240V G13 FailureRate

