

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8 MASTER Value LEDtube T8

Μια λύση LED υψηλής απόδοσης, ο επαγγελματικός σωλήνας LED MASTER Value είναι ιδανικός για την αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού T8 με χρήση μπάλαστ EM ή εγκατάσταση απευθείας στο δίκτυο. Αυτό το προϊόν παρέχει βέλτιστο συνδυασμό αξίας και απόδοσης – για χρήση σε όλες τις εφαρμογές γενικού φωτισμού, γραφείου, βιομηχανίας, καταστήματα και φιλοξενίας. Ο μοναδικός σχεδιασμός αυτού του φωτιστικού σωλήνα LED T8 προσφέρει ευρεία συμβατότητα, ασφάλεια και γρήγορη εγκατάσταση, καθώς και άμεση εξοικονόμηση ενέργειας.



Our eco passport

Η Signify δείχνει τον δρόμο για μια φωτεινότερη ζωή και έναν καλύτερο κόσμο. Στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδίασης καινοτομούμε για να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και εστιάζοντας στην κυκλικότητα και για να προσφέρουμε μεγαλύτερα οφέλη στον κόσμο όπου δραστηριοποιούμαστε μέσω κοινωνικών πτυχών, όπως η διαθεσιμότητα τροφίμων, η υγεία και ευεξία, η ασφάλεια και η προστασία.

Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι σημαντικό και για εσάς. Οπότε, δημιουργήσαμε ένα οικολογικό διαβατήριο που εξηγεί την περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση των προϊόντων μας σε οκτώ τομείς εστίασης της βιωσιμότητας, που αναπτύχθηκαν από το 1994 μέσω της διαδικασίας βιώσιμης σχεδίασης.



Σήμα ενεργειακής

- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού: Όχι
- Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: D
- Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.): 142,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 14 W



Κυκλικότητα

- Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.): 60000 h



Συσκευασία

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,823 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,044 kg



Ουσίες

- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι



Βάρος και Υλικά

- Καθαρό βάρος ανιγράφου (τεμάχιο): 0,200 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Περατέρω ανάγνωση στη διεύθυνση:
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.