

MASTER Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8

Solution LED performante, le tube LED professionnel MASTER Value est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 utilisant un ballast EM ou pour une installation directement sur le secteur. Ce produit offre une combinaison optimale de valeur et de performance, pour une utilisation dans toutes les applications d'éclairage général, de bureau, d'industrie, de vente au détail et d'hôtellerie. La conception unique de ce tube lumineux LED T8 offre une large compatibilité, une sécurité et une installation rapide, ainsi que des économies d'énergie instantanées.

Données du produit


Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
Durée de vie nominale	50.000 h		
Nombre de cycles d'allumage	200.000		
Type de lampe	LED		
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux	3.400 lm	Consommation électrique	24 W
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Courant lampe (max.)	112 mA
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Courant lampe (min.)	103 mA
Efficacité lumineuse (nominale)	141,00 lm/W	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Cohérence des couleurs	<6	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Indice de rendu de couleur (IRC)	83	Facteur de puissance (fraction)	0.9
		Tension (nom.)	220-240 V
		Température	
		Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
		Température maximale du produit (nom.)	60 °C

MASTER Value LEDtube T8

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	1.500 mm
Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS TUV Marquage CE Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8


Nom de produit complet	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8
Code EOC	871869964703200
Code de commande	64703200
Code 12NC	929002022302
Code de commande local	64703200
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699647032
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699647049

Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,7 mm	1.505,8 mm	1.512,9 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8



General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8


MASTER Value LEDtube T8

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8


Durée de vie




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8

MASTER Value LEDtube T8

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8

