



Ledinaire Slim Downlight G2

DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU

Ledinaire Slim Downlight G2, 23 W, 225 mm, 1900 lm, 3000 K, Mate, IP20/40


A gama LEDINAIRE contém uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que são fornecidas com os níveis de qualidade elevados da Philips a um preço competitivo.

Dados do produto


Informações gerais		Frequência de linha		50 or 60 Hz
Fonte de luz substituível	Não	Frequência de entrada		50 ou 60 Hz
Tecnologia de iluminação	LED	Consumo de Energia		23 W
Escala de valor	Valor	Fator de potência (Fração)		0.8
Caraterísticas técnicas da luz		Ligação		Unidade de ligação de 2 polos
Fluxo Luminoso	1.900 lm	Temperatura		
Temperatura de cor correlacionada	3000 K	Ampla intervalo de temperatura ambiente		-20 a +40 °C
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	82,00 lm/W	Controlos e regulação		
Color rendering index (CRI)	80	Regulável		Não
Cor da fonte de luz	830 branco quente	Driver/unidade de alimentação/transformador		Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado)
Tipo de ótica	Ângulo de feixe de 110°	Características mecânicas e compartimento		
Difusão do feixe de luz da luminária	100°	Material do corpo		metal/plástico
Classificação de encandeamento unificada CEN	28	Material refletor		Polícarbonato
Funcionamento e caraterísticas elétricas		Material da ótica		Polícarbonato
Tensão de entrada	220 a 240 V			

Ledinaire Slim Downlight G2

Vida útil



Life Expectancy Diagram - DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU



Lumen Maintenance Diagram - DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU

