



MASTER LEDspot ExpertColor AR111



MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un ambiente cálido y confortable para establecimientos de hostelería, hogares y restaurantes. Este ambiente se crea con iluminación superior con un espectro personalizado, alto ICR y función de regulación profunda. ¿El resultado? Una hermosa experiencia de iluminación. Además, el diseño innovador de la lente, sin embellecedor, se adapta a casi cualquier decoración interior con su aspecto limpio y elegante. También permite aprovechar al máximo la familia ExpertColor completa, que incluye, además, lámparas LEDspot MV y LEDspot Par.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G53 [G53]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	930 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	45°
Flujo luminoso	1.270 lm
Intensidad luminosa (nom.)	2.200 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	63,00 lm/W

Consistencia del color	<4
Índice de reproducción cromática (IRC)	91
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	1.270 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1


Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	20 W
Corriente de lámpara (nom.)	2.000 mA
Equivalente de potencia	100 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Voltaje (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	97 °C
Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	AR111
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh
Número de registro EPREL	648249


EyeComfort	Si
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D
Nombre completo del producto	MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D
Full EOC	871869970517600
Código de pedido	70517600
Código 12NC	929002050602
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699705176
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8719514275768

Plano de dimensiones




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D	111 mm	62 mm

Datos fotométricos



Technical Parameters 61 Phot Lighting 61 Page 11




Technical Parameters 61 Phot Lighting 61 Page 11

General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D


Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D

