



Ledinaire Downlight DN029B

DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU

Vælg den perfekte farvetemperatur med den trefarvede vippekontakt, og nyd en problemfri installation. Downlight overholder alle IC-krav og giver store energibesparelser uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Nej
Lighting Technology	LED
Plan	Værdi
Garantiperiode	3 år
Lysteknisk	
Lysstrøm	1.200 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	85,00 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lyskildefarve	3000 K/4300 K/6500 K
Lampens lysstrålespedning	110°
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Strømforbrug	14 W
Effektfaktor (brøk)	0.8

Tilslutning	Løse ledninger med skrue, 2-bens terminal + klemkasse
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Plast
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Matteret
Samlet højde	64 mm
Samlet diameter	175 mm


Ledinaire Downlight DN029B

Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænsikker]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(3000K@x=, 0.4339y=, 0.4033, 4300K@x=0.3647y=0.3607, 6500K@x=0.3123y=0.3284) 5SDCM
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Middellevetid (L70B50)	35.000 t

Produktdata	
Ordreproduktnavn	DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU
Det fulde produktnavn	DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU
Full EOC	871869966020800
Ordrekode	66020800
Materialenr. (12NC)	929002066219
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699660208
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718699660215



Målskitse



Product
DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU

