



# Ledinaire Slim Downlight G2

DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU

Ledinaire Slim Downlight G2, Recessed, 11 W, D150 mm, 950 lm, 3000 K, Mate, IP20/40

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

## Datos del producto


| Información general                       |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fuente de luz sustituible                 | No                                                     |
| Driver incluido                           | Sí                                                     |
| Lighting Technology                       | LED                                                    |
| Escalera de valor                         | Esencial                                               |
| Periodo de garantía                       | 5 años                                                 |
| Marca de inflamabilidad                   | Para su montaje en superficies normalmente inflamables |
| Test del hilo incandescente               | Temperatura 650 °C, duración 30 s                      |
| Conforme con EU RoHS                      | Sí                                                     |
| Datos técnicos de la luz                  |                                                        |
| Flujo luminoso                            | 950 lm                                                 |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 3000 K                                                 |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)        | 86,00 lm/W                                             |
| Índice de reproducción cromática (IRC)    | 80                                                     |
| Color de la fuente de luz                 | 830 blanco cálido                                      |
| Tipo de óptica                            | Ángulo del haz de 110°                                 |

| Apertura del haz de luz de la luminaria   | 110°                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Índice de deslumbramiento unificado CEN   | 28                                   |
| Operativos y eléctricos                   |                                      |
| Tensión de entrada                        | 220 a 240 V                          |
| Line Frequency                            | 50 or 60 Hz                          |
| Frecuencia de entrada                     | 50 o 60 Hz                           |
| Corriente de arranque                     | 4,03 A                               |
| Tiempo de irrupción                       | 0,272 ms                             |
| Consumo de energía                        | 11 W                                 |
| Factor de potencia (fracción)             | 0.75                                 |
| Conexión                                  | Unidad de conexión de 2 polos        |
| Cable                                     | Cable de 0,2 m con conector de cable |
| Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 48                                   |
| Temperatura                               |                                      |
| Rango de temperatura ambiente             | -20 °C a +40 °C                      |

# Ledinaire Slim Downlight G2

|                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Controles y regulación                        |                                                          |
| Regulable                                     | No                                                       |
| Driver/unidad de alimentación/transformador   | Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)  |
| Flujo luminoso constante                      | No                                                       |
| Mecánicos y de carcasa                        |                                                          |
| Material de la carcasa                        | Metal-Plástico                                           |
| Material del reflector                        | Polycarbonato                                            |
| Material óptico                               | Polycarbonato                                            |
| Material del cierre óptico/lente              | Polycarbonato                                            |
| Fixation material                             | Acero                                                    |
| Color de la carcasa                           | Blanco                                                   |
| Acabado de cierre óptico/lente                | Mate                                                     |
| Altura global                                 | 45 mm                                                    |
| Diámetro global                               | 175 mm                                                   |
| Aprobación y aplicación                       |                                                          |
| Código de protección de entrada               | IP20/40 [Superficie de emisión, Protección de los dedos] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK03 [0.3 J]                                             |
| Clase de protección IEC                       | Seguridad clase II                                       |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC)        |                                                          |
| Tolerancia de flujo luminoso                  | +/-10%                                                   |

## Plano de dimensiones





|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cromaticidad inicial                        | (0.4367, 0.3933) 5SDCM                  |
| Tolerancia de consumo de energía            | +/-10%                                  |
| Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC) |                                         |
| índice de fallos del driver 5.000 h         | 0,0046 %                                |
| Condiciones de aplicación                   |                                         |
| Adecuado para conmutación aleatoria         | No                                      |
| Datos de producto                           |                                         |
| Nombre de producto del pedido               | DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU |
| Nombre completo del producto                | DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU |
| Full EOC                                    | 871869967939200                         |
| Código de pedido                            | 67939200                                |
| Código 12NC                                 | 929002220432                            |
| Cantidad por paquete                        | 1                                       |
| EAN/UPC - Producto/Caja                     | 8718699679392                           |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior  | 12                                      |
| Embalaje con código EAN/UPC                 | 8718699679408                           |

| Product                                 | D      | C     |
|-----------------------------------------|--------|-------|
| DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU | 175 mm | 45 mm |

# Ledinaire Slim Downlight G2

## Datos fotométricos



General uniform lighting - DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU

Light Distribution Diagram - DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU

