



Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C

DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C, Recessed, 11 W, D150 mm, 950 lm, 3000 K, Opaca, IP20/40

La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza e accessibilità: semplicemente l'ideale

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Sorgente luminosa sostituibile	No	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Driver incluso	Sì	Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Lighting Technology	LED	Tipo di ottica	Ottica 110°
Tier	Valore	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	110°
Periodo di garanzia	5 anni	Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	28
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Funzionamento e parte elettrica	
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Conformità a RoHS EU	Sì	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Flusso luminoso	950 lm	Corrente di spunto	4,03 A
Temperatura del colore correlata	3000 K	Tempo di spunto	0,272 ms
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	86,00 lm/W	Consumo energetico	11 W
		Fattore di potenza (frazione)	0.75

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C

Connessione	Unità di connessione
Cavo	Cavo 0,5 m con connettore cavo 3 poli
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	48
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Metallo/Plastica
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Opaca
Altezza complessiva	45 mm
Diametro complessivo	175 mm
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20/40 [Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]

Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.4367, 0.3933) 5SDCM
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto driver a 5000 h	0,0046 %
Condizioni di applicazione	
Adatto per la commutazione casuale	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU
Nome completo prodotto	DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU
Full EOC	871869967939200
Codice d'ordine	67939200
Codice materiale (12NC)	929002220432
Codice locale	67939200
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699679392
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718699679408



Disegno tecnico



Product	D	C
DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	175 mm	45 mm

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C

Fotometrie



General uniform lighting - DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU

Light Distribution Diagram - DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU

