



Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C

DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C, Recessed, 11 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, Opaca, IP20/40

La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza e accessibilità: semplicemente l'ideale

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Sorgente luminosa sostituibile	No	80	
Driver incluso	Sì	Colore sorgente luminosa	
Lighting Technology	LED	840 bianco neutro	
Tier	Valore	Tipo di ottica	
Periodo di garanzia	5 anni	Ottica 110°	
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s	110°	
Conformità a RoHS EU	Sì	Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	
Dati tecnici di illuminazione		28	
Flusso luminoso	1.000 lm	Funzionamento e parte elettrica	
Temperatura del colore correlata	4000 K	Tensione in ingresso	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	90,00 lm/W	Da 220 a 240 V	
		Frequenza di linea	
		50 or 60 Hz	
		Frequenza di ingresso	
		50 o 60 Hz	
		Corrente di spunto	
		4,03 A	
		Tempo di spunto	
		0,272 ms	
		Consumo energetico	
		11 W	
		Fattore di potenza (frazione)	
		0.75	

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C

Connessione	Unità di connessione
Cavo	Cavo 0,5 m con connettore cavo 3 poli
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	48
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Metallo/Plastica
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Opaca
Altezza complessiva	45 mm
Diametro complessivo	175 mm
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20/40 [Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]

Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.3794, 0.3742) 5SDCM
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto driver a 5000 h	0,0046 %
Condizioni di applicazione	
Adatto per la commutazione casuale	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU
Nome completo prodotto	DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU
Full EOC	871869967941500
Codice d'ordine	67941500
Codice materiale (12NC)	929002220532
Codice locale	67941500
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699679415
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718699679422


Disegno tecnico




Product	D	C
DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU	175 mm	45 mm

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C

Fotometrie



Light Distribution Diagram - DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU



General uniform lighting - DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU

