



Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C

DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C, Recessed, 22 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, Opaca, IP20/40

La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza e accessibilità: semplicemente l'ideale

Dati del prodotto

Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Driver incluso	Sì	Tipo di ottica	Ottica 110°
Lighting Technology	LED	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	110°
Tier	Valore	Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	28
Periodo di garanzia	5 anni	Funzionamento e parte elettrica	
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Conformità a RoHS EU	Sì	Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Corrente di spunto	6,07 A
Flusso luminoso	1.900 lm	Tempo di spunto	0,272 ms
Temperatura del colore correlata	3000 K	Consumo energetico	22 W
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	86,00 lm/W	Fattore di potenza (frazione)	0.75

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C

Connessione	Unità di connessione
Cavo	Cavo 0,5 m con connettore cavo 3 poli
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	48

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Metallo/Plastica
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Opaca
Altezza complessiva	45 mm
Diametro complessivo	225 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20/40 [Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]

Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
---------------------------	-------------------------

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.4367, 0.3933) 5SDCM
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto driver a 5000 h	0,0046 %
-------------------------------------	----------


Condizioni di applicazione

Adatto per la commutazione casuale	No
------------------------------------	----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU
Nome completo prodotto	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU
Full EOC	871869967943900
Codice d'ordine	67943900
Codice materiale (12NC)	929002220632
Codice locale	67943900
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699679439
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718699679446



Disegno tecnico



Product	D	C
DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	225 mm	45 mm

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C

Fotometrie



General uniform lighting - DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU

Light Distribution Diagram - DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU

