



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D

Oferecendo um feixe de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halógeno, a MASTER LEDspot LV AR111 é uma solução adaptável perfeita para aplicações de iluminação focal e geral na indústria de hotelaria e de revenda. É particularmente adequada para iluminação geral em que a luz está sempre acesa, como em aplicações de iluminação de destaque criativa em lojas, restaurantes, hotéis e, em especial, galerias, exposições e museus. A MASTER LEDspot LV AR111, com design robusto, oferece vários ângulos de feixe para uma difusão de feixe bem definida. Não emite UV ou infravermelhos no feixe, o que a torna adequada para iluminar objectos sensíveis ao calor (alimentos, materiais orgânicos, pinturas, etc.). O controlador inteligente patenteado permite uma ampla compatibilidade com transformadores de halógeno electrónicos e electromagnéticos existentes. A MASTER LEDspot LV AR111 proporciona enormes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção sem qualquer redução em termos de luminosidade.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G53 [G53]
Vida útil nominal	40.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	940 [CCT of 4000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	24 °
Fluxo Luminoso	950 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)


Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	63,00 lm/W
Consistência da cor	<4
Color rendering index (CRI)	97
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	950 lm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	- Hz
Frequência de entrada	- Hz
Consumo de Energia	15 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	1.800 mA

MASTER LEDspot LV AR111

Potência equivalente	75 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.7
Tensão (Nom.)	ac electronic 12 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	74 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	AR111
Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim


Consumo de energia kWh/1000 h	17 kWh
EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D
Nome do produto completo	MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D
Código do produto completo	871869968708300
Código de encomenda	68708300
N.º material (12NC)	929002239202
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718699687083
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC - Caso	8718699687090

Desenho dimensional




Product	D	C
MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D	111 mm	62 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D



General uniform lighting - MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D


MASTER LEDspot LV AR111

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D

