



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

MASTER LEDspot PAR – la alternativa de ahorro energético para iluminar tanto interior como exterior. Con un diseño robusto y emitiendo una luz cálida, esta nueva generación de lámparas PAR es ideal para iluminación general y direccional para hoteles o industria. Incluso tienes la posibilidad de regular con las versiones de lámpara PAR regulable. Son apropiadas especialmente para áreas públicas tales como lobbies, pasillos, escaleras, dónde la luz siempre está encendida. Son compatibles con las luminarias existentes gracias a su casquillo E27 y están diseñadas para la sustitución de lámparas halógenas e incandescentes. MASTER LEDspot PAR ofrece un gran ahorro energético y minimiza el coste de mantenimiento sin ninguna reducción en el brillo o en la calidad de luz. Con un IP44 para exterior en la versión de PAR 38 válida tanto para interior como para exterior. La lámpara PAR 20 es una lámpara regulable que reemplaza directamente a las lámparas reflectoras incandescentes.

Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Line Frequency	50 to 60 Hz
Base del casquillo	E27 [E27]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K	Consumo de energía	6 W
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	83,00 lm/W	Corriente de lámpara (nom.)	32 mA
Consistencia del color	<6	Equivalente de potencia	50 W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80		
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	500 lm		
Datos técnicos de la luz			
Código de color	827 [CCT of 2700K]		
Ángulo de haz (nom.)	25 °		
Flujo luminoso	500 lm		
Intensidad luminosa (nom.)	1.500 cd		

MASTER LEDspot PAR

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.85
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	60 °C
Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	PAR20 [PAR 2,5 pulgadas/63 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Apto para la iluminación de acento	Sí



Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh
Número de registro EPREL	391921
EyeComfort	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D
Nombre completo del producto	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D
Full EOC	871869976846100
Código de pedido	76846100
Código 12NC	929002338002
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699768461
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718699768478

Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	68 mm	87 mm

Datos fotométricos




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D


MASTER LEDspot PAR

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

