MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

MASTER LEDspot PAR – la alternativa de ahorro energético para iluminar tanto interior como exterior. Con un diseño robusto y emitiendo una luz cálida, esta nueva generación de lámparas PAR es ideal para iluminación general y direccional para hoteles o industria. Incluso tienes la posibilidad de regular con las versiones de lámpara PAR regulable. Son apropiadas especialmente para áreas públicas tales como lobbies, pasillos, escaleras, dónde la luz siempre está encendida. Son compatibles con las luminarias existentes gracias a su casquillo E27 y están diseñadas para la sustitución de lámparas halógenas e incandescentes. MASTER LEDspot PAR ofrece un gran ahorro energético y minimiza el coste de mantenimiento sin ninguna reducción en el brillo o en la calidad de luz. Con un IP44 para exterior en la versión de PAR 38 válida tanto para interior como para exterior. La lámpara PAR 20 es una lámpara regulable que reemplaza directamente a las lámparas reflectoras incandescentes.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	25 °
Flujo luminoso	740 lm
Intensidad luminosa (nom.)	2.400 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	77,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	740 lm

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	9,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	48 mA
Equivalente de potencia	75 W

MASTER LEDspot PAR

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.85
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	70 °C

Controles y regulación

Regulable	Solo con reguladores específicos

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	PAR30S [PAR 3,75 pulgadas/95 mm Corto]

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Apto para la iluminación de acento	Sí

Consumo energético kWh/1000 h	10 kWh
Número de registro EPREL	391927
EyeComfort	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D
Nombre completo del producto	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D
Full EOC	871869976860700
Código de pedido	76860700
Código 12NC	929002338602
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699768607
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718699768614

Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	96 mm	88 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

MASTER LEDspot PAR

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.