



TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)

TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

Las lámparas Philips TrueForce LED Industrial and Retail UNIVERSAL (Highbay – MH) ofrecen una solución de amortización fácil y rápida para sustituir lámparas HID en aplicaciones a gran altura, porque están diseñadas para aplicaciones en luminarias campana. El diseño de la lámpara permite el recambio directo de lámparas HID por lámparas LED TrueForce sin necesidad de cambiar las luminarias ni los equipos. La lámpara es compatible con equipos de 250 W y 400 W para maximizar la viabilidad de tales recambios. Gracias a su controlador la lámpara tiene una conexión UNIVERSAL, el controlador detecta automáticamente la entrada de red del producto o del balasto, por lo que es compatible para ambas opciones: directa a la red o compatible con el equipo. Elimina el fallo del arrancador y el encendido continuo, que puede generar sobrecalentamiento y riesgos de EMI. Gestión térmica mejorada, permite la aplicación de luminarias cerradas. Varias opciones de ángulo de haz y alto índice de reproducción cromática mejoran la distribución de la iluminación y crean un entorno cómodo, seguro y de alta productividad.

Advertencias y seguridad

- Consulte la guía de instalación o consulte a un representante de Philips Iluminación para ver el diagrama y las instrucciones del cableado.

Datos del producto

Información general

Base del casquillo	E40 [E40]
Vida útil nominal	50.000 hora(s)

Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone

TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)

Marca CE	Si
Conforme con EU RoHS	Si

Datos técnicos de la luz

Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)	60 °
Flujo luminoso	20.000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	142 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %


Operativos y eléctricos

Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz
Consumo de energía	140 W
Corriente de lámpara (nom.)	700 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	1 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
-------------------------------	----------------

Plano de dimensiones



Temperatura máxima (nom.)	63 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	Otros
----------------------	-------

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	140 kWh
Número de registro EPREL	403626



Datos de producto

Nombre de producto del pedido	TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB
Nombre completo del producto	TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB
Full EOC	871869975371900
Código de pedido	75371900
Código 12NC	929002350902
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699753719
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	3
Embalaje con código EAN/UPC	8718699753726

Product	D	C
TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	250 mm	290 mm


TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

General uniform lighting - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB




Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

Vida útil



Life Expectancy Diagram - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)

