



TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)

TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB

Las lámparas Philips TrueForce LED Industrial and Retail UNIVERSAL (Highbay – MH) ofrecen una solución de amortización fácil y rápida para sustituir lámparas HID en aplicaciones a gran altura, porque están diseñadas para aplicaciones en luminarias campana. El diseño de la lámpara permite el recambio directo de lámparas HID por lámparas LED TrueForce sin necesidad de cambiar las luminarias ni los equipos. La lámpara es compatible con equipos de 250 W y 400 W para maximizar la viabilidad de tales recambios. Gracias a su controlador la lámpara tiene una conexión UNIVERSAL, el controlador detecta automáticamente la entrada de red del producto o del balasto, por lo que es compatible para ambas opciones: directa a la red o compatible con el equipo. Elimina el fallo del arrancador y el encendido continuo, que puede generar sobrecalentamiento y riesgos de EMI. Gestión térmica mejorada, permite la aplicación de luminarias cerradas. Varias opciones de ángulo de haz y alto índice de reproducción cromática mejoran la distribución de la iluminación y crean un entorno cómodo, seguro y de alta productividad.

Advertencias y seguridad

- Consulte la guía de instalación o consulte a un representante de Philips Iluminación para ver el diagrama y las instrucciones del cableado.

Datos del producto

Información general		Ciclo de encendido/apagado	
Base del casquillo	E40 [E40]		50.000
Vida útil nominal	50.000 hora(s)	Lighting Technology	LED
		Referencia de medición de flujo	Wide Cone

TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)

Marca CE	Si
Conforme con EU RoHS	Si

Datos técnicos de la luz

Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)	120 °
Flujo luminoso	20.000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	142 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos

Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz
Consumo de energía	140 W
Corriente de lámpara (nom.)	700 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	1 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
-------------------------------	----------------

Temperatura máxima (nom.)	63 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	Otros
----------------------	-------


Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	140 kWh
Número de registro EPREL	403627

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB
Nombre completo del producto	TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB
Full EOC	871869975373300
Código de pedido	75373300
Código 12NC	929002351002
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699753733
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	3
Embalaje con código EAN/UPC	8718699753740



Plano de dimensiones



Product	D	C
TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	250 mm	290 mm


TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)

Datos fotométricos




General uniform lighting - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB

Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB




Light Distribution Diagram - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB

Vida útil



Life Expectancy Diagram - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB

TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)

