




LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen
- Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E27 [E27]	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Schaltzyklus	20.000	Lichtstrom	2.000 lm
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Nennlichtausbeute (nom.)	153,00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM)	1
Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	13 W
Lampenstrom (Nom)	120 mA
Äquivalente Leistung	120 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar

Abmessungsskizzen




Kolbenform	A67 [A 67 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	13 kWh
EPREL Registrierungsnummer	374896
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4
Gesamt-Produktcode	871869976435700
Bestellcode	76435700
Material-Nr. (12NC)	929002371501
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699764357
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699764364


Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	70 mm	121 mm

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4




General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4




Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

