



# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden



## LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	2.452 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	140,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM)	1
Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0

## Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	17,5 W
Lampenstrom (Nom)	150 mA
Äquivalente Leistung	150 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C
-------------------------	-------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
------------------	------

Kolbenform	A67 [A 67 mm]
------------	---------------


## Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	18 kWh
EPREL Registrierungsnummer	374905
EyeComfort	Ja

## Produktinformationen

Bestell-Produktname	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
Gesamt-Produktcode	871869976457900
Bestellcode	76457900
Material-Nr. (12NC)	929002372601
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699764579
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699764586


## Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm


# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4


Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4




General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

## LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

