



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Durée de vie nominale (heures)	15.000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	270 degré(s)
Flux lumineux	650 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K

Efficacité lumineuse (nominale)	90,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0


Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7,2 W
Courant lampe (nom.)	45 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Tension (nom.)	220-240 V
<b>Température</b>	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Finition ampoule	Miroir Crown
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	G125 [G 125 mm]
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	465209



EyeComfort	Oui
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF
Nom de produit complet	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF
Code EOC	871869978249800
Code de commande	8718699782498
Code 12NC	929002412901
Code de commande local	78249800
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699782498
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699782504

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	125 mm	180 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

Light Distribution Diagram - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF


# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques



General uniform lighting - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

