



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halógeno. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halógeno ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	25.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Narrow Cone
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	60 °
Fluxo Luminoso	730 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	750 cd
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	108,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	730 lm

Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG1


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	6,7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	55 mA
Potência equivalente	100 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	75 °C


CorePro LEDspot MV

Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	PAR16 [PAR 2 polegadas/50 mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	E
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
Número de registo EPREL	391940
EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Desenho dimensional




Dados fotométricos



Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Nome do produto completo	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D
Código do produto completo	871869681335501
Código de encomenda	81335501
N.º material (12NC)	929002466802
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696813355
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696813362


Product	D	C
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D


CorePro LEDspot MV

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Vida útil



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

