



Tornado T2

Tornado T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

Bardzo wydajna, a przy tym energooszczędna lampa. Oferuje najlepsze połączenie wysokiej sprawności energetycznej i bardzo małych rozmiarów. Dodatkowa zaleta to bardzo długi okres przydatności do eksploatacji.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamkniętym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świelówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

Dane produktu


Informacje ogólne		LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]	65 %	
Nominalny okres eksploatacji	10 000 h		
Cykl Przetwarzania	10 000		
Trwałość Znamionowa (Godziny)	10 000 h		
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated		
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]	Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Strumień Świetlny	1 450 lm	Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne	Zużycie energii	23,0 W
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	313	Lamp Current (Nom)	170 mA
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	337	Czas uruchomienia (Nom)	0,3 s
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K	Współczynnik mocy (ułamek)	0.6
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	63 lm/W	Napięcie (Nom)	220-240 V
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Układy sterowania i ściemnianie	
		Z możliwością przyciemniania	Nie

Tornado T2

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Spiralne
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2,5 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	23 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Tornado T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

Pełna nazwa produktu	Tornado T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	872790092600200
Kod zamówienia	92600200
Materiał Nr (12NC)	929689154201
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900926002
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8727900926019

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6	61,5 mm	118,5 mm	50,5 mm

