



GENIE

GENIE 5W WW E27 220-240V 1PF/6

Lampada funzionale a risparmio energetico, non rivestita, con luce di alta qualità e design compatto. Questa lampada è abbastanza piccola da poter essere utilizzata ovunque sia necessaria luce particolarmente brillante a casa; consente di sostituire facilmente la maggior parte delle lampade a incandescenza.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica chiusa e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.
- Le lampade fluorescenti compatte devono essere trattate come rifiuti speciali e portate presso i luoghi opportuni per il riciclo. La European Lighting Industry ha istituito un'infrastruttura per il riciclo del mercurio, di altri metalli, del vetro, ecc.



Dati del prodotto

Informazioni generali		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
Attacco	E27 [E27]	65 %	
Durata nominale	10.000 ore		
Ciclo di commutazione on/off	10.000		
Durata specificata (ore)	10.000 ore		
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated		
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Flusso luminoso	250 lm	Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Consumo energetico	5 W
Coordinata Y cromaticità (Nom)	463	Corrente lampada (Nom)	35 mA
Coordinata cromatica Y (Nom)	420	Tempo di avvio (Nom)	0,3 s
Temperatura del colore correlata	2700 K	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	5-40 s s
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	50 lm/W	Fattore di potenza (frazione)	0.6
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Tensione (Nom)	220-240 V
		Controlli e dimmerazione	
		Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Stick
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,5 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	GENIE 5W WW E27 220-240V 1PF/6
Nome completo prodotto	GENIE 5W WW E27 220-240V 1PF/6

Full EOC	871150080117310
Codice d'ordine	80117310
Codice materiale (12NC)	929689242901
Codice locale	GEN5
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500801173
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8711500801678

Disegno tecnico



Product
GENIE 5W WW E27 220-240V 1PF/6

Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 5W WW E27 220-240V 1PF/6	21,2 mm	108 mm	37,5 mm

